

**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 12/11mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260299 12/11
GTIN	4045197797940
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

śruby mocujące	269021 2
długość całkowita L	150 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 11T3..
Wielkość chwytu	12 mm
wielk. płytki	11 mm
kod ISO uchwytu	SDACR/L 1212M11
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	12 mm
długość główki L <sub>1</sub>	18 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	90 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

Śruby mocujące Typ 2

269021 2

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500