

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 16/11mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260299 16/11
GTIN	4045197797957
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

długość całkowita L	150 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 11T3..
kod ISO uchwytu	SDACR/L 1616M11
Wielkość chwytu	16 mm
śruby mocujące	269021 2
wielk. płytki	11 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	16 mm
długość główki L ₁	20 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	90 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx®
TX15

674248 TX15

Śruby mocujące Typ 2

269021 2

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500