

**Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 10/07mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260301 10/07
GTIN	4045197797964
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

wielk. płytki	7 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
kod ISO uchwytu	SDNCN 1010M07
śruby mocujące	269021 1
Długość wysięgu L <sub>1</sub> uchwytów neutralnych	15 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub> uchwytów neutralnych	5,2 mm
Wielkość chwytu	10 mm
Długość całkowita L uchwytów neutralnych	150 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	62,5 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

---

**Akcesoria**

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX7

674248 TX7

Śruby mocujące Typ 1

269021 1

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów  
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500