

**Garant****Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 12/11mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260301 12/11
GTIN	4045197797971
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

Długość wysięgu L <sub>1</sub> uchwytów neutralnych	21 mm
Długość całkowita L uchwytów neutralnych	150 mm
śruby mocujące	269021 2
kod ISO uchwytu	SDNCN 1212M11
Wielkość chwytu	12 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub> uchwytów neutralnych	6,2 mm
wielk. płytki	11 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 11T3..
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	62,5 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

Śruby mocujące Typ 2	269021 2
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500