

Garant**Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 16/11mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260301 16/11
GTIN	4045197797988
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

kod ISO uchwyty	SDNCN 1616M11
Długość wysięgu L ₁ uchwyty neutralnych	21 mm
śruby mocujące	269021 2
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 11T3..
wielk. płytki	11 mm
Długość całkowita L uchwyty neutralnych	150 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄ uchwyty neutralnych	8,6 mm
Wielkość chwytu	16 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	62,5 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

Śruby mocujące Typ 2

269021 2

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500