

Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 12/11mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260904 12/11
GTIN	4045197798015
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

śruby mocujące	269021 1
długość całkowita L	150 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	TC.. 1102..
wielk. płytki	11 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	12 mm
długość główki L ₁	16 mm
Wielkość chwytu	12 mm
kod ISO uchwytu	STJCR/L 1212M11
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX7	674248 TX7
Śruby mocujące Typ 1	269021 1
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500