

**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 16/11mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260904 16/11
GTIN	4045197798022
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

długość całkowita L	150 mm
Wielkość chwytu	16 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	16 mm
wielk. płytki	11 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	TC.. 1102..
śruby mocujące	269021 1
długość główki L <sub>1</sub>	16 mm
kod ISO uchwytu	STJCR/L 1616M11
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

**Akcesoria**

Śruby mocujące Typ 1	269021 1
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX7	674248 TX7
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500