

**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 8/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261314 8/11
GTIN	4045197798060
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

kod ISO uchwytu	SVACR/L 0808M11
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 1103..
długość główki L <sub>1</sub>	26 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	8 mm
długość całkowita L	150 mm
Wielkość chwytu	8 mm
wielk. płytki	11 mm
śruby mocujące	269021 1
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	90 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

**Akcesoria**

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX7	674248 TX7
Śruby mocujące Typ 1	269021 1
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659957 200