

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 12/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261314 12/16
GTIN	4045197798107
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

długość główki L ₁	40 mm
wielk. płytki	16 mm
długość całkowita L	150 mm
Wielkość chwytu	12 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 1604..
Szerokość funkcjonalna L ₄	12 mm
śruby mocujące	269021 2
kod ISO uchwytu	SVACR/L 1212M16
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	90 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

Śruby mocujące Typ 2

269021 2

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500