

**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 16/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261314 16/16
GTIN	4045197798114
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 1604..
wielk. płytki	16 mm
śruby mocujące	269021 2
długość główki L <sub>1</sub>	40 mm
długość całkowita L	150 mm
Wielkość chwytu	16 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	16 mm
kod ISO uchwytu	SVACR/L 1616M16
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	90 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

**Akcesoria**

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx®  
TX15

674248 TX15

Śruby mocujące Typ 2

269021 2

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów  
wymiennej maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500