



Ogrodniczki Pulsschlag, ciemnoniebieski/antracytowy, Rozmiar odzieżowy DE: 29



Dane zamówienia

Numer katalogowy	091172 29
GTIN	4053813268002
Klasa artykułu	09S

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości odzież robocza z wyszukanych materiałów. Nowoczesny design z przemyślanymi szczegółami wyposażenia. Lepsza widoczność dzięki **elementom odblaskowym**. Punkty obciążenia są zabezpieczone zatrzaskami w celu wydłużenia trwałości.

- **Ergonomiczne prowadzenie linii zapewnia większą swobodę ruchu.**
- **Dwie nasadzone kieszenie ze wzmocnieniem CORDURA®.**
- **Kieszeń na metrówkę i na nogawce ze wzmocnieniem CORDURA®.**
- **Elastyczny pas.**
- **Wstępnie ukształtowane kolana ze strefą ruchu.**
- **Napełniane od góry kieszenie chroniące kolana CORDURA® z patką.**
- **Certyfikat wg EN 14404 razem z ochraniaczami na kolana.**

Ogrodniczki z wysoką ochroną nerek.

- **Ogrodniczki ze wzmocnieniem CORDURA®.**
- **Elastyczne szelki z odpornym na uderzenia i wysokie temperatury zapięciem z tworzywa sztucznego.**

wskazówka:

Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.

Ogrodniczki, kombinacja kolorów **niebieski/czarny**, nr 09117 1.

Tabela rozmiarów z odwzorowaniem na międzynarodowe rozmiary konfekcyjne znajduje się na stronie przeglądowej.

skład tkaniny: 35% bawełny

skład tkaniny: 65% poliestru

gramatura materiału / gęstość tkaniny: 260 g/m²

pranie: Pranie koloru w 60#

Opis techniczny

wielkość UK	44S
wielkość FR	56 C
wielkość IT	56 C
Rozmiar odzieżowy DE	29
wielkość US	44/32
Seria	Puls
Usługa specjalna	uszlachetnianie wYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH
Wielkość ES	56 C
Wielkość NL	29
skład tkaniny	35% bawełny
skład tkaniny	65% poliestru
gramatura materiału / gęstość tkaniny	260 g/m ²
pranie	Pranie koloru w 60#
wybielanie	nie wybielać
czyszczenie chemiczne	Czyszczenie perchloroetylenem
suszenie	delikatne suszenie bębnowe (niska temperatura)
Prasowanie	gorący, do maks. 200°C
kolor	ciemnoniebieski/antracytowy