

mato

Ręczne smarownice dźwigniowe LS500, 500 g



Dane zamówienia

Numer katalogowy	083563
GTIN	4016553031503
Klasa artykułu	08H

Opis

Wykonanie:

Ręczna smarownica dźwigniowa do wkładów wkręcanych 500 g.

Łatwe i szybkie wkładanie i wyjmowanie wkładów smaru, niepowodujące zabrudzeń, bez otwierania praski. Ciągła kontrola stanu napełnienia i gatunku smaru od zewnątrz. **Bez potrzeby odpowietrzania!**

w dostawie::

Wężyk pancerny, końcówka hydrauliczna 4-szczękowa.

Ciśnienie robocze: 400 bar

Ciśnienie próbne: 800 bar

Gwint przyłączeniowy wężyka: R1/8 cal

Opis techniczny

Ciśnienie próbne	800 bar
Gwint przyłączeniowy wężyka	R1/8 cal
Ciśnienie robocze	400 bar
zawartość	500 g
Atrybut nazwy produktu	500 g
Rodzaj produktu	Smarownica

Aksesoria

Uniwersalne wkłady wkręcane do smarownic
dźwigniowych LS500 Typ UNI

083593 UNI