

PRYOR

Zestawy znaczników literowych, 26 szt. Czcionki ręczne A–Z, wysokość pisma: 5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	085442 5
GTIN	5022044018259
Klasa artykułu	08P

Opis

Wykonanie:

Low stressPunktowy znacznik ręczny z grawerowaniem promieniowym, co pozwala na zmniejszenie obciążenia powierzchni materiału podczas wytłaczania.

Ze stali odpornej na obciążenia dynamiczne, znaki wygrawerowane precyzyjnie maszynowo, ogranicznik głębokości, dokładnie centryczne. Kalibrowany trzpień, hartowany na wskroś. Główna ulepszana cieplnie w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy. W kasecie z tworzywa sztucznego.

Pismo normalne tzn. wybity znak można odczytać bezpośrednio na detalu.

Wysoko wydajne stemple precyzyjne, niklowane chemicznie, bardzo duża trwałość.

Zastosowanie:

Do znakowania detali z materiałów o **wytrzymałości**

do 1200 N/mm².

Część zamienna:

Pojedyncze znaczniki cyfrowe można zamówić pod nr 085411, wielk. liter/cyfr, np. nr 085411, wielk. 3/1. Pojedyncze znaczniki literowe można zamówić pod nr 085431, wielk. liter/cyfr, np. nr 085431, wielk. 3/A.

wskazówka:

Po uzgodnieniu mogą być wykonane w krótkim terminie inne stemple ręczne i maszynowe, jak np. stemple z logo firmy wg wzoru.

długość całkowita: 70

trzon: 9,5

Opis techniczny

długość całkowita	70
trzon	9,5

Akcesoria

Uchwyt do stempla do znakowania Typ GRIP	085475 GRIP
--	-------------