

Garant**Noże, lewe,, chwyt / wielkość płytki: 32/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	255796 32/12
GTIN	4045197799135
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

długość główki L ₁	34 mm
zacisk	259035 3
śruba do płytki podporowej	259025 2
wielk. płytki	12 mm
Wielkość chwytu	32 mm
długość całkowita L	170 mm
płytki podporowa	259031 43
kod ISO uchwytu	CRSNR/L 3225P12
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	RN.. 1207..
podkładka zacisku	259041 1
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe,
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	90 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne

Karta danych

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Podkładka do łapki Typ 1	259041 1
zespół łap Typ 3	259035 3
płytki podporowa Typ 43	259031 43
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX20	674248 TX20
śruba do płytki podporowej Typ 2	259025 2
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500