

**Garant****Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 25/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	255798 25/12
GTIN	4045197799142
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

wielk. płytki	12 mm
śruba do płytki podporowej	259025 2
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub> uchwytów neutralnych	12,5 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	RN.. 1207..
kod ISO uchwytu	CRDNN 2525M12
Długość całkowita L uchwytów neutralnych	150 mm
Długość wysięgu L <sub>1</sub> uchwytów neutralnych	34 mm
zacisk	259035 3
płytki podporowa	259031 43
Wielkość chwytu	25 mm
podkładka zacisku	259041 1
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

## Karta danych

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

### Akcesoria

śruba do płytki podporowej Typ 2	259025 2
Podkładka do łapki Typ 1	259041 1
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX20	674248 TX20
zespół łap Typ 3	259035 3
płytki podporowa Typ 43	259031 43
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500