

Garant**Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 32/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	255798 32/12
GTIN	4045197799159
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	RN.. 1207..
Szerokość funkcjonalna L ₄ uchwytów neutralnych	12,5 mm
śruba do płytki podporowej	259025 2
Długość wysięgu L ₁ uchwytów neutralnych	34 mm
wielk. płytki	12 mm
Długość całkowita L uchwytów neutralnych	170 mm
płytki podporowa	259031 43
Wielkość chwytu	32 mm
zacisk	259035 3
kod ISO uchwytu	CRDNN 3225P12
podkładka zacisku	259041 1
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

Karta danych

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śruba do płytki podporowej Typ 2	259025 2
płytki podporowa Typ 43	259031 43
zespół łap Typ 3	259035 3
Podkładka do łapki Typ 1	259041 1
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX20	674248 TX20
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500