



## Dociski regulowane długie, Typ: 1



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	370091 1
GTIN	4020772004644
Klasa artykułu	35A

### Opis

#### Wykonanie:

- siła mocowania 30 lub 49 kN, moment obrotowy dokręcania ok. 100 Nm
- odkuwany element mocujący ze stali stopowej do ulepszenia cieplnego, cynkowany na czarno
- płynna regulacja wysokości i długości
- mała wysokość.

#### w dostawie::

- element podstawowy i docisk
- nakrętki teowe DIN 508 ze śrubą mocującą o klasie wytrzymałości 12.9.

#### Wyp. dodatkowe:

łapy do docisków nr 370095.

### Opis techniczny

szerokość rowka teowego	14 mm
śruba mocująca G	M12
rozwartość klucza SW	8 mm

z elementem wysokościowym	nie
wysokość mocowania h-H	6 - 68 mm
B	54 mm
B <sub>1</sub>	18 mm
A	36 mm
A <sub>1</sub>	85 mm
siła mocowania	30 kN
śruba mocująca G <sub>1</sub>	M16
L	135 mm
odcinek przesuwu V	13 - 110 mm
typ	764CC
Rodzaj produktu	Napinacz mechaniczny

## Akcesoria

Podkładka do docisków regulowanych długa dla typu 1/2	370093 1/2
Łapy do docisków regulowanych, stal stopowa Typ DG	370095 DG
Łapy do docisków regulowanych, stal stopowa Typ DR	370095 DR