



Dociski regulowane długie, Typ: 2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	370091 2
GTIN	4020772004651
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

- siła mocowania 30 lub 49 kN, moment obrotowy dokręcania ok. 100 Nm
- odkuwany element mocujący ze stali stopowej do ulepszenia cieplnego, cynkowany na czarno
- płynna regulacja wysokości i długości
- mała wysokość.

w dostawie::

- element podstawowy i docisk
- nakrętki teowe DIN 508 ze śrubą mocującą o klasie wytrzymałości 12.9.

Wyp. dodatkowe:

łapy do docisków nr 370095.

Opis techniczny

śruba mocująca G	M16
szerokość rowka teowego	18 mm
rozwartość klucza SW	8 mm

z elementem wysokościowym	nie
wysokość mocowania h-H	6 - 68 mm
B	54 mm
B ₁	18 mm
A	36 mm
A ₁	85 mm
siła mocowania	30 kN
śruba mocująca G ₁	M16
L	135 mm
odcinek przesuwu V	16 - 114 mm
typ	764CC
Rodzaj produktu	Napinacz mechaniczny

Akcesoria

Łapy do docisków regulowanych, stal stopowa Typ DR	370095 DR
Łapy do docisków regulowanych, stal stopowa Typ DG	370095 DG
Podkładka do docisków regulowanych długa dla typu 1/2	370093 1/2