



## Dociski regulowane długie, Typ: 3



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	370091 3
GTIN	4020772004668
Klasa artykułu	35A

### Opis

#### Wykonanie:

- siła mocowania 30 lub 49 kN, moment obrotowy dokręcania ok. 100 Nm
- odkuwany element mocujący ze stali stopowej do ulepszenia cieplnego, cynkowany na czarno
- płynna regulacja wysokości i długości
- mała wysokość.

#### w dostawie::

- element podstawowy i docisk
- nakrętki teowe DIN 508 ze śrubą mocującą o klasie wytrzymałości 12.9.

#### Wyp. dodatkowe:

łapy do docisków nr 370096.

szerokość rowka teowego: 18 mm

śruba mocująca G: M16

wysokość mocowania h-H: 5 - 80 mm

siła mocowania: 43 kN

A: 42 mm

A<sub>1</sub>: 105 mm

### Opis techniczny

szerokość rowka teowego	18 mm
śruba mocująca G	M16
rozwartość klucza SW	10 mm
z elementem wysokościowym	nie
wysokość mocowania h-H	5 - 80 mm
B	60 mm
B <sub>1</sub>	20 mm
A	42 mm
A <sub>1</sub>	105 mm
siła mocowania	43 kN
śruba mocująca G <sub>1</sub>	M20
L	155 mm
odcinek przesuwu V	16 - 134 mm
typ	764CC
Rodzaj produktu	Napinacz mechaniczny

## Akcesoria

Łapy do docisków regulowanych, stal stopowa Typ DG	370096 DG
Łapy do docisków regulowanych, stal stopowa Typ DR	370096 DR
Podkładka do docisków regulowanych długa dla typu 3	370093 3