



## Podstawki wahliwe płaskie, gwint zewnętrzny, gwint M: M20



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	370055 M20
GTIN	2050001874832
Klasa artykułu	37K

### Opis

#### Wykonanie:

- korpus ze stali ulepszonej i fosforanowanej
- kulka zabezpieczona przed przekręceniem.

Kulka ze stali do łożysk kulkowych.  
z gwintem zewnętrznym.

#### Zastosowanie:

Służy jako zawiesie, mocowanie oraz element dociskowy w konstrukcji przyrządu.

#### wskazówka:

Można połączyć z dociskami wychylnymi nr 370085–370086 lub szczękami mocującymi nr 370073 i 370074.

Ø zewn. D: 50 mm

Ø zewn. D<sub>1</sub>: 34,5 mm

długość l: 35 mm

długość kołnierza L<sub>2</sub>: 20 mm

nośność maksymalna (statyczna): 165 kN

### Opis techniczny

gwint M	M 20
długość l	35 mm
Ø zewn. D <sub>1</sub>	34,5 mm
Ø zewn. D	50 mm
długość kołnierza L <sub>2</sub>	20 mm
nośność maksymalna (statyczna)	165 kN