

**Podstawki wahliwe z rowkami, gwint zewnętrzny, gwint M: M10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370056 M10
GTIN	2050001881557
Klasa artykułu	37K

Opis**Wykonanie:**

- korpus ze stali ulepszonej i fosforanowanej
- kulka zabezpieczona przed przekręceniem.

kulka ze stali do łożysk kulkowych.
z gwintem zewnętrznym.

Zastosowanie:

Służy jako zawiesie, mocowanie oraz element dociskowy w konstrukcji przyrządu.

wskazówka:

Można połączyć z dociskami wychylnymi nr 370085–370086 lub szczękami mocującymi nr 370073 i 370074.

Ø zewn. D: 20 mm

Ø zewn. D₁: 10,5 mm

długość l: 18 mm

długość kołnierza L₂: 10 mm

nośność maksymalna (statyczna): 25 kN

Opis techniczny

Ø zewn. D ₁	10,5 mm
------------------------	---------

długość kołnierza L ₂	10 mm
długość l	18 mm
gwint M	M 10
Ø zewn. D	20 mm
nośność maksymalna (statyczna)	25 kN