



Podstawki wahliwe z rowkami, gwint zewnętrzny, gwint M: M16



Dane zamówienia

Numer katalogowy	370056 M16
GTIN	2050001875952
Klasa artykułu	37K

Opis

Wykonanie:

- korpus ze stali ulepszonej i fosforanowanej
- kulka zabezpieczona przed przekręceniem.

kulka ze stali do łożysk kulkowych.
z gwintem zewnętrznym.

Zastosowanie:

Służy jako zawiesie, mocowanie oraz element dociskowy w konstrukcji przyrządu.

wskazówka:

Można połączyć z dociskami wychylnymi nr 370085–370086 lub szczękami mocującymi nr 370073 i 370074.

Ø zewn. D: 30 mm

Ø zewn. D₁: 20 mm

długość l₁: 27 mm

długość kołnierza L₂: 16 mm

nośność maksymalna (statyczna): 90 kN

Opis techniczny

Ø zewn. D	30 mm
-----------	-------

długość kołnierza L ₂	16 mm
Ø zewn. D ₁	20 mm
gwint M	M 16
długość l	27 mm
nośność maksymalna (statyczna)	90 kN