



Podstawki wahliwe z rowkami, gwint zewnętrzny, gwint M: M20



Dane zamówienia

Numer katalogowy	370056 M20
GTIN	2050001886170
Klasa artykułu	37K

Opis

Wykonanie:

- korpus ze stali ulepszonej i fosforanowanej
- kulka zabezpieczona przed przekręceniem.

kulka ze stali do łożysk kulkowych.
z gwintem zewnętrznym.

Zastosowanie:

Służy jako zawiesie, mocowanie oraz element dociskowy w konstrukcji przyrządu.

wskazówka:

Można połączyć z dociskami wychylnymi nr 370085–370086 lub szczękami mocującymi nr 370073 i 370074.

Ø zewn. D: 50 mm

Ø zewn. D₁: 34,5 mm

długość l: 35 mm

długość kołnierza L₂: 20 mm

nośność maksymalna (statyczna): 165 kN

Opis techniczny

długość kołnierza L ₂	20 mm
----------------------------------	-------

Ø zewn. D ₁	34,5 mm
Ø zewn. D	50 mm
gwint M	M 20
długość l	35 mm
nośność maksymalna (statyczna)	165 kN