



## Podstawki wahliwe płaskie, gwint wewnętrzny, gwint M: M5



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	370058 M5
GTIN	2050001877079
Klasa artykułu	37K

### Opis

#### Wykonanie:

- korpus ze stali ulepszonej i fosforanowanej
- kulka zabezpieczona przed przekręceniem.

kulka ze stali do łożysk kulkowych.  
z gwintem wewnętrznym.

#### Zastosowanie:

Służy jako zawiesie, mocowanie oraz element dociskowy w konstrukcji przyrządu.

#### wskazówka:

Można połączyć z dociskami wychylnymi nr 370085–370086 lub szczękami mocującymi nr 370073 i 370074.

Ø zewn. D: 28 mm

Ø zewn. D<sub>1</sub>: 20 mm

długość l: 25 mm

długość kołnierza L<sub>2</sub>: 6,3 mm

nośność maksymalna (statyczna): 90 kN

### Opis techniczny

długość l	25 mm
-----------	-------

gwint M	M 5
Ø zewn. D <sub>1</sub>	20 mm
Ø zewn. D	28 mm
długość kołnierza L <sub>2</sub>	6,3 mm
nośność maksymalna (statyczna)	90 kN