



Szczęki mocujące z kołnierzem M8, Typ: 2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	370070 2
GTIN	2050001882677
Klasa artykułu	37K

Opis

Wykonanie:

Ze śrubą wpuszczaną.

W całości ze stali ulepszonej cieplnie, czernione.

Zastosowanie:

Bezpośrednie wkręcenie w otwór układu również bez pogłębienia.

Do zaciskania elementów przy oszczędności przestrzeni.

Do zaciskania elementów przy oszczędności przestrzeni.

Pasuje do:

cylindra wysokości nr 370077.

Opis techniczny

gwint M	M8
długość l	25 mm
F _{maks.}	7,3 kN
typ	2

wysokość H ₂	14 mm
H ₁	35 - 45 mm
maksymalny moment obrotowy	20 Nm
Rodzaj produktu	Zaczepty mocujące