



## Szczęki mocujące z kołnierzem M8, Typ: 3



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	370070 3
GTIN	2050001878472
Klasa artykułu	37K

### Opis

**Wykonanie:**

Ze śrubą wpuszczaną.

W całości ze stali ulepszonej cieplnie, czernione.

**Zastosowanie:**

Bezpośrednie wkręcenie w otwór układu również bez pogłębienia.

Do zaciskania elementów przy oszczędności przestrzeni.

Do zaciskania elementów przy oszczędności przestrzeni.

**Pasuje do:**

cyindra wysokości nr 370077.

### Opis techniczny

typ	3
F <sub>maks.</sub>	6,7 kN
H <sub>1</sub>	35 - 45 mm
długość 1	30 mm

maksymalny moment obrotowy	20 Nm
wysokość H <sub>2</sub>	14 mm
gwint M	M8
Rodzaj produktu	Zaczepty mocujące