

**Szczęki mocujące z kołnierzem M8, Typ: 4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370070 4
GTIN	2050001887719
Klasa artykułu	37K

**Opis****Wykonanie:**

W całości ze stali ulepszonej cieplnie, czernione.

**Zastosowanie:**

Bezpośrednie wkręcenie w otwór układu również bez pogłębienia.

Do zaciskania elementów przy oszczędności przestrzeni.

Do zaciskania elementów przy oszczędności przestrzeni.

**Pasuje do :**

cylindra wysokości nr 370077.

H<sub>1</sub>: 45 - 55 mm

wysokość H<sub>2</sub>: 14 mm

długość l: 20 mm

F<sub>maks.</sub>: 7,9 kN

maksymalny moment obrotowy: 20 Nm

**Opis techniczny**

długość l	20 mm
H <sub>1</sub>	45 - 55 mm

typ	4
maksymalny moment obrotowy	20 Nm
F <sub>maks.</sub>	7,9 kN
wysokość H <sub>2</sub>	14 mm
gwint M	M8
Rodzaj produktu	System mocowania przyrządu