

bimos

Krzesło warsztatowe obrotowe o dużej nośności, sztuczna skóra**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	965384
GTIN	4016849591070
Klasa artykułu	96B

Opis**Wykonanie:**

Bardzo solidne i stabilne krzesło warsztatowe obrotowe ze wzmocnioną i wyjątkowo dużą podstawą z aluminium (Ø 740 mm), amortyzatorem gazowym ze stalową osłoną, wzmocnioną mechaniką krzesła.

Oparcie regulowane bezstopniowo z możliwością indywidualnego ustawienia wysokości i nachylenia. Ergonomicznie ukształtowane siedzisko i oparcie. Uchwyt do transportu i noszenia ze stali.

Z podłokietnikami. Przestrzeń między podłokietnikami 570 mm, regulowana na szerokość.

Bardzo solidna tapicerka z 25% wyższą wagą objętościową pianki, bardzo solidne i wytrzymałe. z obiciem ze sztucznej skóry.

Norma:**DIN 68877****w dostawie::**

Z 1 zestawem ślizgów i 1 zestawem rolek.

nośność krzesła: 160 kg

zakres regulacji wysokości z rolkami: 490 - 640 mm

kolor tapicerki: czarny

Opis techniczny

nośność	160 kg
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	amortyzator gazowy
Sposób regulacji wysokości	dźwignia do regulacji wysokości
kolor tapicerki	czarny
wersja	z kółkami
nośność krzesła	160 kg
Ø podstawy	740 mm
zakres regulacji wysokości ze ślizgami	450 - 600 mm
zakres regulacji wysokości z rolkami	490 - 640 mm
Rodzaj produktu	Obrotowe krzesło warsztatowe