

Garant**Oprawki, prawe, chwyt / wielkość płytki: 32/19mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251112 32/19
GTIN	4045197801128
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

długość całkowita L	170 mm
płytką podporowa	259031 38
długość główki L ₁	40 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	40 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 7
kod ISO uchwytu	PSSNR/L 3232P19
Dźwigienka	259015 13
zestaw kołków sprężystych	259047 5
śrubado dźwigni	259018 13
pasująca wymienna płytką skrawająca	SN.. 1906..
Wielkość chwytu	32 mm
wielk. płytki	19 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni

Karta danych

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śrubado dźwigni Typ 13	259018 13
płytką podporowa Typ 38	259031 38
Dźwigienka Typ 13	259015 13
zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 7	259044 7
Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 4 mm	674242 4
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500