

**Szczęki mocujące z kołnierzem M12, Typ: 3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370071 3
GTIN	2050001877635
Klasa artykułu	37K

Opis**Wykonanie:**

W całości ze stali ulepszonej cieplnie, czernione.

Zastosowanie:

Bezpośrednie wkręcenie w otwór układu również bez pogłębienia.

Do zaciskania elementów przy oszczędności przestrzeni.

Do zaciskania elementów przy oszczędności przestrzeni.

Pasuje do :

cylindra wysokości nr 370078.

H₁: 50 - 65 mm

wysokość H₂: 29 mm

długość l: 60 mm

F_{maks.}: 11,7 kN

maksymalny moment obrotowy: 45 Nm

Opis techniczny

H ₁	50 - 65 mm
długość l	60 mm

F _{maks.}	11,7 kN
gwint M	M12
typ	3
maksymalny moment obrotowy	45 Nm
wysokość H ₂	29 mm
Rodzaj produktu	System mocowania przyrządu