

**Szczęki mocujące z kołnierzem M12, Typ: 4****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 370071 4      |
| GTIN             | 2050001886736 |
| Klasa artykułu   | 37K           |

**Opis****Wykonanie:**

W całości ze stali ulepszonej cieplnie, czernione.

**Zastosowanie:**

Bezpośrednie wkręcenie w otwór układu również bez pogłębienia.

Do zaciskania elementów przy oszczędności przestrzeni.

Do zaciskania elementów przy oszczędności przestrzeni.

**Pasuje do :**

cylindra wysokości nr 370078.

H<sub>1</sub>: 65 - 80 mm

wysokość H<sub>2</sub>: 27 mm

długość l: 40 mm

F<sub>maks.</sub>: 13,5 kN

maksymalny moment obrotowy: 45 Nm

**Opis techniczny**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| wysokość H <sub>2</sub> | 27 mm      |
| H <sub>1</sub>          | 65 - 80 mm |

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| F <sub>maks.</sub>         | 13,5 kN                    |
| maksymalny moment obrotowy | 45 Nm                      |
| długość l                  | 40 mm                      |
| gwint M                    | M12                        |
| typ                        | 4                          |
| Rodzaj produktu            | System mocowania przyrządu |