

**Szczęki mocujące z kołnierzem M12, Typ: 5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370071 5
GTIN	2050001886316
Klasa artykułu	37K

Opis**Wykonanie:**

W całości ze stali ulepszonej cieplnie, czernione.

Zastosowanie:

Bezpośrednie wkręcenie w otwór układu również bez pogłębienia.

Do zaciskania elementów przy oszczędności przestrzeni.

Do zaciskania elementów przy oszczędności przestrzeni.

Pasuje do :

cylindra wysokości nr 370078.

H₁: 65 - 80 mm

wysokość H₂: 29 mm

długość l: 50 mm

F_{maks.}: 12,6 kN

maksymalny moment obrotowy: 45 Nm

Opis techniczny

maksymalny moment obrotowy	45 Nm
gwint M	M12

wysokość H_2	29 mm
H_1	65 - 80 mm
typ	5
długość 1	50 mm
$F_{maks.}$	12,6 kN
Rodzaj produktu	System mocowania przyrządu