

**Szczęki mocujące z kołnierzem M12, Typ: 6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370071 6
GTIN	2050001886453
Klasa artykułu	37K

Opis**Wykonanie:**

W całości ze stali ulepszonej cieplnie, czernione.

Zastosowanie:

Bezpośrednie wkręcenie w otwór układu również bez pogłębienia.

Do zaciskania elementów przy oszczędności przestrzeni.

Do zaciskania elementów przy oszczędności przestrzeni.

Pasuje do :

cylindra wysokości nr 370078.

H₁: 65 - 80 mm

wysokość H₂: 29 mm

długość l: 60 mm

F_{maks.}: 11,7 kN

maksymalny moment obrotowy: 45 Nm

Opis techniczny

typ	6
F _{maks.}	11,7 kN

maksymalny moment obrotowy	45 Nm
długość l	60 mm
H ₁	65 - 80 mm
wysokość H ₂	29 mm
gwint M	M12
Rodzaj produktu	System mocowania przyrządu