



Szczęki mocujące z kołnierzem M16, Typ: 2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	370072 2
GTIN	2050001880574
Klasa artykułu	37K

Opis

Wykonanie:

W całości ze stali ulepszonej cieplnie, czernione.

Zastosowanie:

Bezpośrednie wkręcenie w otwór układu również bez pogłębienia.

Do zaciskania elementów przy oszczędności przestrzeni.

Do zaciskania elementów przy oszczędności przestrzeni.

Pasuje do :

cylindra wysokości nr 370079.

H₁: 50 - 65 mm

wysokość H₂: 36 mm

długość l: 50 mm

F_{maks.}: 12,4 kN

maksymalny moment obrotowy: 60 Nm

Opis techniczny

gwint M	M16
wysokość H ₂	36 mm

maksymalny moment obrotowy	60 Nm
H ₁	50 - 65 mm
długość 1	50 mm
F _{maks.}	12,4 kN
typ	2
Rodzaj produktu	System mocowania przyrządu