



Szczęki mocujące z kołnierzem M16, Typ: 3



Dane zamówienia

Numer katalogowy

370072 3

GTIN

2050001880017

Klasa artykułu

37K

Opis

Wykonanie:

W całości ze stali ulepszonej cieplnie, czernione.

Zastosowanie:

Bezpośrednie wkręcenie w otwór układu również bez pogłębienia.

Do zaciskania elementów przy oszczędności przestrzeni.

Do zaciskania elementów przy oszczędności przestrzeni.

Pasuje do :

cylindra wysokości nr 370079.

H₁: 50 - 65 mm

wysokość H₂: 36 mm

długość l: 60 mm

F_{maks.}: 12 kN

maksymalny moment obrotowy: 60 Nm

Opis techniczny

H₁

50 - 65 mm

F_{maks.}

12 kN

długość l	60 mm
typ	3
maksymalny moment obrotowy	60 Nm
gwint M	M16
wysokość H ₂	36 mm
Rodzaj produktu	System mocowania przyrządu