



## Szczęki mocujące z kołnierzem M16, Typ: 5



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	370072 5
GTIN	2050001882813
Klasa artykułu	37K

### Opis

**Wykonanie:**

W całości ze stali ulepszonej cieplnie, czernione.

**Zastosowanie:**

Bezpośrednie wkręcenie w otwór układu również bez pogłębienia.

Do zaciskania elementów przy oszczędności przestrzeni.

Do zaciskania elementów przy oszczędności przestrzeni.

**Pasuje do :**

cylindra wysokości nr 370079.

H<sub>1</sub>: 65 - 80 mm

wysokość H<sub>2</sub>: 36 mm

długość l: 50 mm

F<sub>maks.</sub>: 12,4 kN

maksymalny moment obrotowy: 60 Nm

### Opis techniczny

gwint M	M16
F <sub>maks.</sub>	12,4 kN

wysokość H <sub>2</sub>	36 mm
H <sub>1</sub>	65 - 80 mm
typ	5
maksymalny moment obrotowy	60 Nm
długość l	50 mm
Rodzaj produktu	System mocowania przyrządu