



Docisk wychylny bez uchwytu, typ: 40R



Dane zamówienia

Numer katalogowy	370085 40R
GTIN	2050001885470
Klasa artykułu	37K

Opis

Wykonanie:

- Docisk wychylny „One Touch” z osiowym skokiem mocowania (H1/H2) poprzez ruch dźwigni (lewo/prawo).
- Korpus ze stali ulepszonej cieplnie, czerniony.
- Równomierna siła nacisku na element.
- Mniejszy obrys dzięki wyjmowanemu uchwytowi.

Zastosowanie:

- Do szybkiego mocowania i otwierania przy pojedynczych elementach.
- Do łatwej obróbki skrawaniem.

wskazówka:

Wkręcane uchwyty z ogranicznikiem momentu obrotowego dostępne na zamówienie.

maksymalna siła zaciskająca: 1200 N

maks. siła rąk chwyt: 200 N

Opis techniczny

typ	40R
-----	-----

L ₁	40 mm
gwint M	M8
L ₂	20 mm
wymiar E	25 mm
wysokość H	78,1 mm
B ₁	16 mm
wysokość mocowania H ₁ min.	44,1 mm
wysokość mocowania H ₁ maks.	45,9 mm
maksymalna siła zaciskająca	1200 N
maks. siła rąk chwyt	200 N
B	40 mm
L ₃	32 mm
gwint M ₁	M6 × 12