

**lokalizator, Typ: GMS120****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	465570 GMS120
GTIN	3165140560108
Klasa artykułu	46T

Opis**Wykonanie:**

Niezawodna lokalizacja obiektów położonych na głębokości do 120 mm. Trzy tryby wykrywania (sucha zabudowa, metal, przewody przewodzące napięcie) do różnych zastosowań. Bardziej niezawodne wykrywanie obiektów dzięki sygnałowi optycznemu i akustycznemu. dokładne wskazanie punktowe środka obiektu. Punkt centralny obiektu można łatwo oznaczyć za pomocą otworu do znakowania. Duży, podświetlany wyświetlacz. Miękką nakładką ułatwia trzymanie.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Wykrywane materiały: Materiały żelazne, nieżelazne, drewniane konstrukcje wsporcze, przewody przewodzące napięcie.

w dostawie::

Bateria nr 081551 6LR61, opaska na rękę, torba ochronna.

stopień ochrony IP: IP 54

zakres pomiarowy: 120 mm

głębokość wykrywania w stali: 120 mm

głębokość wykrywania w miedzi: 80 mm

głębokość wykrywania przewodów prądowych: 50 mm

głębokość wykrywania drewna: 38 mm

masa: 270 g

Opis techniczny

zakres pomiarowy	120 mm
głębokość wykrywania w stali	120 mm
głębokość wykrywania w miedzi	80 mm
głębokość wykrywania przewodów prądowych	50 mm
głębokość wykrywania drewna	38 mm
masa	270 g
długość	200 mm
szerokość	85 mm
wysokość	32 mm
stopień ochrony IP	IP 54
Liczba dołączonych baterii	1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081561 6LR61
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Rodzaj produktu	lokalizator obiektów ukrytych

Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe typ 6LR61	081556 6LR61
--	--------------