



Szczypce do zaciskania, 4 trzpień SelectorCrimp, uchwyty z dwóch różnych materiałów, Typ: 3,3



Dane zamówienia

Numer katalogowy	729525 3,3
GTIN	4049002111174
Klasa artykułu	70N

Opis

Wykonanie:

Niezawodne zaciskanie przez wymuszone blokowanie i synchroniczne dosunięcie trzpień. Dosunięcie trzpień za pomocą przełącznika o 8 pozycjach wg MIL. Dostępne wkładki pojedynczego styku oraz wkładki z wielokrotnym stykiem. Bezproblemowe zastosowanie pozycjonowania MIL. **Zoptymalizowana szerokość otworu, ergonomiczna konstrukcja i mniejsza wymagana siła ręczna.** Położenie odczytu możliwe po obu stronach szczypiec.

Zastosowanie:

Do obróconych styków kołków i tulei z geometrią Crimp analog. MIL.

w dostawie::

Szczypce do zaciskania, 4 trzpień, w opakowaniu systemowym.

wskazówka:

Wybór szczypiec i styków zależy od danego zastosowania. W zależności od układu wtykowe możliwe są różne styki. Dostępne na zamówienie.

Opis techniczny

do przewodów o przekroju	0,14 - 3,3 mm ²
długość całkowita	230 mm
oznaczenie producenta	SelectorCrimp
dostępna wymuszona blokada	tak
wskaźnik cyfrowy	nie
Rodzaj produktu	Szczypce zaciskowe

