



Szczypce do zaciskania, 4 trzpienie DigiCrimp, uchwyty z dwóch różnych materiałów, Typ: 6,0



Dane zamówienia

Numer katalogowy	729530 6,0
GTIN	4049002057687
Klasa artykułu	73T

Opis

Wykonanie:

Niezawodne zaciskanie przez wymuszone blokowanie i synchroniczne dosunięcie trzpieni. Dosunięcie trzpieni ustawiane w krokach co 0,01 mm, możliwość odczytu cyfrowego (ustawienia w mm i calach). Sprawdzenie ustawień podstawowych za pomocą dołączonego wałeczka pomiarowego. Funkcja ponownej kalibracji. Elektroniczna kontrola zużycia. Dostępna funkcja ustawień. Możliwość zastosowania pozycjonera MIL oraz Rennsteig.

Zastosowanie:

Do obróconych styków kołków i tulei z geometrią Crimp analog. MIL.

w dostawie::

Szczypce do zaciskania, 4 trzpienie, w walizce.

Opis techniczny

do przewodów o przekroju	0,14 - 6 mm ²
długość całkowita	230 mm
dostępna wymuszona blokada	tak
wskaźnik cyfrowy	tak
Rodzaj produktu	Szczypce zaciskowe

