



Boczne szczypce tnące do elem. elektronicznych, Super Knips® z zaciskiem do drutu, KW, długość całkowita: 125mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	726640 125
GTIN	4003773043799
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Smukła główka z precyzyjnie szlifowanymi ostrzami i bardzo precyz. skosem ostrzy. uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiał:

specjalna stal narzędziowa, czerniona.

Opis techniczny

długość robocza	9 mm
do cięcia średnio twardego drutu stalowego	0,2 - 1,2 mm
szerokość główki	13,5 mm
do cięcia drutu miedzianego do Ø	0,2 - 1,6 mm
długość całkowita	125 mm
skos ostrza	Bez fazki ostrza
materiał	Specjalna stal narzędziowa
norma	DIN ISO 9654
Uchwyt	Tulejka wielokomponentowa

metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC).
powierzchnia	czerniona
Atrybut nazwy produktu	KW
ze sprężyną rozwierającą	tak
z zaciskiem do drutu	tak
Rodzaj produktu	Szczypce tnące