



Boczne szczypce tnące do elem. elektronicznych, Super Knips® z zaciskiem do drutu, SFW, długość całkowita: 125Hmm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	726650 125H
GTIN	4003773065081
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Smukła główka z precyzyjnie szlifowanymi ostrzami i bardzo precyz. skosem ostrzy. uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiał:

specjalna stal narzędziowa, czerniona.

Opis techniczny

do cięcia średnio twardego drutu stalowego	0,2 - 1,2 mm
do cięcia twardego drutu do Ø	0,2 - 0,6 mm
do cięcia drutu miedzianego do Ø	0,2 - 1,6 mm
szerokość główki	13,5 mm
długość robocza	9 mm
długość całkowita	125 mm
skos ostrza	Bardzo drobny boczny skos ostrza
materiał	Specjalna stal narzędziowa
norma	DIN ISO 9654

Uchwyt	Tulejka wielokomponentowa
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC).
powierzchnia	czerniona
Atrybut nazwy produktu	SFW
ze sprężyną rozwierającą	tak
z zaciskiem do drutu	tak
Rodzaj produktu	Szczypce tnące