



MultiMaster MM 300 Plus Start, Typ: 72295361



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077824 72295361
GTIN	4014586884905
Klasa artykułu	03F

Opis

Wykonanie:

Dominujące na rynku narzędzia oscylacyjne o trzech różnych klasach wydajności (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) w nowej wersji z **uchwytem narzędziowym Starlock** (podwyższone przenoszenie mocy i aż do 35% szybszy postęp pracy).

- **Prawie nieograniczone możliwości zastosowania (piłowanie, szlifowanie, skrobanie, cięcie, zdzieranie) dzięki ruchowi oscylacyjnemu (niewielkie pylenie).**
- **Płynna, elektroniczna regulacja prędkości obrotowej zapewnia optymalną pracę.**
- **Najwyższa jakość i stabilność dzięki metalowej przekładni i konsekwentnemu stosowaniu łożysk kulkowych i igiełkowych.**
- **Optymalna obsługa dzięki ergonomicznej konstrukcji z miękkimi w dotyku wkładkami i niewielkiej masie.**

Uchwyt narzędziowy Starlock Plus zapewnia dostęp do ok. 100 akcesoriów FEIN o klasie wydajności Starlock i Starlock Plus.

MultiTool do rozbudowy i remontów z wyposażeniem podstawowym do cięcia drewna, metalu, płyt gipsowo-kartonowych i tworzyw sztucznych.

w dostawie::

1x walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego, 1x brzeszczot E-Cut Long-Life (35 mm), 1x brzeszczot E-Cut Long-Life (65 mm), 1x uniwersalny brzeszczot E-Cut (44 mm).

Opakowanie: Walizka transportowa

oznaczenie producenta: FMT 250 QSL QuickStart

pobór mocy: 250 W

uchwyty narzędziowe: StarlockPlus, Starlock

liczba drgań: 11000 - 20000 min⁻¹
amplituda (ruch oscylacyjny): 2 × 1,6 stopni
wymiar krążka ściernego: 80 mm

Opis techniczny

długość przewodu	5 m
wymiar krążka ściernego	80 mm
masa	1,4 kg
oznaczenie producenta	FMT 250 QSL QuickStart
liczba drgań	11000 - 20000 min ⁻¹
pobór mocy	250 W
uchwyty narzędziowe	StarlockPlus, Starlock
amplituda (ruch oscylacyjny)	2 × 1,6 stopni
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Opakowanie	Walizka transportowa
Rodzaj produktu	Szlifierki oscylacyjne