

**MultiMaster AMM 500 Plus Top akumulatorowa, Typ: 71292261****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	077815 71292261
GTIN	4014586884066
Klasa artykułu	03F

**Opis****Wykonanie:**

Dominujące na rynku narzędzia oscylacyjne o trzech różnych klasach wydajności (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) w nowej wersji z **uchwytem narzędziowym Starlock** (podwyższone przenoszenie mocy i aż do 35% szybszy postęp pracy).

- **Prawie nieograniczone możliwości zastosowania (piłowanie, szlifowanie, skrobanie, cięcie, zdzieranie) dzięki ruchowi oscylacyjnemu (niewielkie pylenie).**
- **Płynna, elektroniczna regulacja prędkości obrotowej zapewnia optymalną pracę.**
- **Najwyższa jakość i stabilność dzięki metalowej przekładni i konsekwentnemu stosowaniu łożysk kulkowych i igiełkowych.**
- **Optymalna obsługa dzięki ergonomicznej konstrukcji z miękkimi w dotyku wkładkami i niewielkiej masie.**

Wydajne narzędzie MultiTool umożliwiające szybszy postęp prac (podczas rozbudowy i remontów) dzięki ponad 30-el. akcesoriom do cięcia w drewnie i metalu, szlifowania, usuwania płytek itd.

**w dostawie::**

1x ładowarka szybkiego działania ALG 80 2x zestaw akumulatorów litowo-jonowych (18 V / 3 Ah). 1 zestaw walizkowy „Akku” z ładowarką, 1 płytą ścierną, 3 płytami ściernymi (o ziarnistości 60, 80, 120, 180), 1 szpachlę, 1 brzeszczot segmentowy ze stali szybko tnącej HSS, 1 brzeszczot E-Cut Long-Life (65 mm), 1 uniwersalny brzeszczot E-Cut (44 mm).

**wskazówka:**

Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki są dostępne pod nr 073834 – 073845.  
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Fein typ E 18 V

oznaczenie producenta: AFMM 18 QSL  
 pojemność akumulatora: 3 Ah  
 Napięcie akumulatorów: 18 V  
 uchwyty narzędziowe: StarlockPlus, Starlock  
 liczba drgań: 11000 - 18500 min<sup>-1</sup>  
 Kąt wychylenia: 3,4 stopni

## Opis techniczny

wymiar krążka ściernego	80 mm
oznaczenie producenta	AFMM 18 QSL
pojemność akumulatora	3 Ah
masa	1,8 kg
Napięcie akumulatorów	18 V
liczba drgań	11000 - 18500 min <sup>-1</sup>
uchwyty narzędziowe	StarlockPlus, Starlock
Liczba dołączonych akumulatorów	2
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Kąt wychylenia	3,4 stopni
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Opakowanie	Walizka transportowa
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Fein typ E 18 V
Rodzaj produktu	Szlifierki oscylacyjne

## Akcesoria

Ładowarki akumulatorów Typ FE30	073845 FE30
Ładowarki akumulatorów Typ FE50	073845 FE50
Akumulatory lit.-jon. typ akumulatora, napięcie FE18 V	073836 FE18
Ładowarki akumulatorów Typ FE80	073845 FE80
	073837 FE18

Akumulatory lit.-jon. typ akumulatora, napięcie  
akumulatora FE18 V

---