



## Cyfrowe mierniki cęgowe, typ: 770-3



### Dane zamówienia

Numer katalogowy 473315 770-3

GTIN 4029547013997

Klasa artykułu 47B

### Opis

#### Wykonanie:

Solidna obudowa z tworzywa sztucznego z dużym, oświetlonym wyświetlaczem LCD i z gumowaną strefą chwytową. **Unikatowy mechanizm chwytakowy** ułatwia pracę w ciasnych miejscach. **Automatyczne ustawianie zakresu i rodzaju pomiaru (AC/DC)**. Z zakresem pomiarowym  $\mu\text{A}$  do pomiaru prądów jonizacyjnych (z przewodami pomiarowymi). Transmisja danych przez Bluetooth i aplikację testo Smart probes (wymagania systemowe: iOS 8.3 lub Android 4.3 albo nowy / Bluetooth 4.0). Pomiar mocy.

#### Zastosowanie:

Nadają się do szerokiego zastosowania w elektrotechnice, przemyśle, konserwacji, serwisie (ustalanie przyczyn usterek).

#### Norma:

**DIN EN 61010-1, IEC 61376**

#### w dostawie::

3 baterie nr 081556 LR3 i przewody pomiarowe.

Kalibracja: I4

zakres wskaźnika: 6000

dokładność podstawowa: 0,1 %

kontrola ciągłości obwodu: tak

kontrola diod: tak

metoda pomiarowa: TRUE RMS

napięcie przemiennie AC: 1 mV - 600 V

## Opis techniczny

oporność	0,1 - 60 MΩ
zasilanie bat.	3× 081556_LR3
metoda pomiarowa	TRUE RMS
Częstotliwość	0,001 Hz - 10 kHz
zakres wskaźnika	6000
prąd stały DC	0,1 A - 600 A
napięcie stałe DC	1 mV - 600 V
prąd przemienny AC	0,1 A - 600 A
kategoria przepięcia	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
dokładność podstawowa	0,1 %
napięcie przemiennie AC	1 mV - 600 V
kontrola ciągłości obwodu	tak
kontrola diod	tak
pomiar mocy	tak
pojemność	0,001 μF - 60000 μF
temperatura	-20 - 500 °C
liczba baterii	2
z bateriami / akumulatorami	081556 LR3
Kalibracja	I4

## Usługi

Kalibracja mierników kleszczowych typ D	017720 D
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Mierniki kleszczowe Typ D	016790 D

## Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3

081556 LR3