



Szczypce płaskie dla elektroników, długość całkowita: 115mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	727190 115
GTIN	4003773035107
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Powierzchnia lustrzana, stąd brak zakłóceń w układzie spowodowanych przez łuszczenie się części chromowanych. Precyzyjny przegub przetykowy. Podwójna sprężyna o małym tarciu zapewnia łagodne i płynne otwieranie. Gładko oszlifowane powierzchnie chwytowe. Starannie usunięte zadziory z krawędzi.

Uchwyty z nakładką z kilku rodzajów materiału.

Zastosowanie:

Do precyzyjnych prac montażowych, np. w elektronice lub mikromechanice.

Norma:

DIN ISO 9655

Materiał:

Stal do łożysk kulkowych, hartowana w oleju.

wskazówka:

Inne wersje dostępne na zamówienie.

Opis techniczny

wykonanie szczęk	wewnątrz gładko szlifowany
szerokość główki	9,5 mm
długość całkowita	115 mm
długość szczęk	22,5 mm
kształt szczęk	płaskie, proste

norma	DIN ISO 9655
Uchwyt	Tulejka wielokomponentowa
materiał	Stal do łożysk kulkowych
powierzchnia	Polerowane na wysoki połysk
ze sprężyną rozwierającą	tak
Rodzaj produktu	Szczypce płaskie