

ARIANA**Systemy przewodów 1/2 cala, Typ: RD9,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	084420 RD9,5
GTIN	4037728311145
Klasa artykułu	08J

Opis**Wykonanie:**

System przewodów z tworzywa sztucznego do cieczy chłodząco-smarujących i powietrza.
Ciśnienie robocze maks. 6 bar, z zaciskami o wielk. CLAMP do 60 bar.

- **kompatybilny z niemal wszystkimi zwykłymi systemami bez adaptera**
- **modułowy system wtykowy, składany indywidualnie za pomocą szczypiec montażowych**
- **natężenie przepływu: około 28 l/min (1/2"), największa Ø zewnętrzna 26 mm.**

w dostawie::

4 dysze okrągłe o Ø wewn. 9,5 mm

wskazówka:

Wersja 3/8 cala dostępna na zamówienie.

Opis techniczny

Rodzaj produktu	System chłodzenia
-----------------	-------------------