

Garant**Przyrząd do oprawek termokurczliwych, Typ: SU1****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 354210 SU1 |
| GTIN | 4045197801777 |
| Klasa artykułu | 31E |

Opis**Wykonanie:**

Przyrząd zaciskowy ze zintegrowanym chłodzeniem powietrznym w miejscu obkurczania.
Maksymalna długość narzędzia możliwa do zaciśnięcia termokurczliwego 500 mm.
Miejsce do odkładania krążków wymiennych.
Przyrząd zaciskowy GARANT SU1.

Zastosowanie:

- **Do niezależnego od zarysu chłodzenia powietrznego.</Do zaciskania i luzowania termokurczliwego chwytów z węglików spiekanych i ze stali narzędziowej.**
- **Zakres zaciskania Ø 3 – 32 mm.**

w dostawie::

- **4 tarcze wymienne Ø 3-32 mm nr 354240**
- **pierścień zaciskowy**
- **1 para rękawic żaroodpornych.**

Wyp. dodatkowe:

- **Odpowiednia podstawa nr. 354291.**
- **Krążki wymienne nr 354240.**
- **Uchwyty narzędziowe nr 354225 – 354227.**
- **Adaptory do chłodzenia powietrzem nr 354235 – 354236.**
- **Zespół chłodzenia nr 354215 CU1.**

szerokość: 700 mm
wysokość: 986 mm
głębokość: 533 mm
przyłącze: 3-AC 400V / 50 Hz + N + P 230 V / 50 - 60 Hz
moc: 11 kW
masa: 45 kg

Opis techniczny

| | |
|-------------------|---|
| szerokość | 700 mm |
| przyłącze | 3-AC 400V / 50 Hz + N + P 230 V / 50 - 60 Hz |
| moc | 11 kW |
| wysokość | 986 mm |
| masa | 45 kg |
| głębokość | 533 mm |
| Seria | SU1 |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe |
| Rodzaj produktu | Przyrząd termoskurczowy |

Akcesoria

| | |
|--|----------------|
| Krażki wymienne do cewki SU1 dla Ø mocowania 6-12 mm | 354240 6-12 |
| Podstawowy uchwyt narzędziowy do SK do chwytu stożkowego SK 40 | 354225 40 |
| Krażki wymienne do cewki SU1 dla Ø mocowania 20-32 mm | 354240 20-32 |
| Para rękawic odpornych na wysoką temperaturę TempDex 710 rozmiar rękawic 9 | 094630 9 |
| Adapter chłodzący długi 4,5° dla Ø mocowania 22,1-32 mm | 354236 22,1-32 |
| Podstawowy uchwyt narzędziowy do SK do chwytu stożkowego SK 30 | 354225 30 |

| | |
|---|----------------|
| Adapter chłodzący długi 4,5° dla Ø mocowania 12,1-16 mm | 354236 12,1-16 |
| Podstawowy uchwyt narzędziowy do SK do chwytu stożkowego SK 50 | 354225 50 |
| Adapter chłodzący krótki 4,5° dla Ø mocowania 6-9 mm | 354235 6-9 |
| Wkładki chłodzące 4,5° dla Ø mocowania D1 14-16 mm | 354260 14-16 |
| Wkładki chłodzące 4,5° dla Ø mocowania D1 10-12 mm | 354265 10-12 |
| Wkładki chłodzące 4,5° dla Ø mocowania D1 10-12 mm | 354260 10-12 |
| Wkładki chłodzące 3° dla Ø mocowania D1 4 mm | 354268 4 |
| Krażki wymienne do cewki SU1 dla Ø mocowania 12-20 mm | 354240 12-20 |
| Adapter chłodzący krótki 4,5° dla Ø mocowania 9,1-12 mm | 354235 9,1-12 |
| Wkładki chłodzące 4,5° dla Ø mocowania D1 18-20 mm | 354260 18-20 |
| Adapter chłodzący długi 4,5° dla Ø mocowania 16,1-22 mm | 354236 16,1-22 |
| Wkładki chłodzące 4,5° dla Ø mocowania D1 6-8 mm | 354260 6-8 |
| Wkładki chłodzące 4,5° dla Ø mocowania D1 25-32 mm | 354260 25-32 |
| Para rękawic odpornych na wysoką temperaturę TempDex 710 rozmiar rękawic 11 | 094630 11 |
| Adapter chłodzący długi 4,5° dla Ø mocowania 6-9 mm | 354236 6-9 |
| Adapter chłodzący krótki 4,5° dla Ø mocowania 22,1-32 mm | 354235 22,1-32 |
| Wkładki chłodzące 3° dla Ø mocowania D1 12 mm | 354268 12 |
| Para rękawic chroniących przed wysoką temperaturą rozmiar rękawic 8 | 094645 8 |
| Szafka dolna do przyrządu zaciskowego szerokość 1500 mm | 354291 1500 |
| Półwyrób wkładki chłodzącej | 354279 |
| Wkładki chłodzące 4,5° dla Ø mocowania D1 3-5 mm | 354260 3-5 |
| Wkładki chłodzące 4,5° dla Ø mocowania D1 3-5 mm | 354265 3-5 |
| Zespół chłodzący typ CU1 | 354215 CU1 |
| Krażki wymienne do cewki SU1 dla Ø mocowania 3-5 mm | 354240 3-5 |

| | |
|---|----------------|
| Adapter chłodzący długi 4,5° dla Ø mocowania 9,1-12 mm | 354236 9,1-12 |
| Adapter chłodzący krótki 4,5° dla Ø mocowania 16,1-22 mm | 354235 16,1-22 |
| Wkładki chłodzące 3° dla Ø mocowania D1 8 mm | 354268 8 |
| Wkładki chłodzące 3° dla Ø mocowania D1 10 mm | 354268 10 |
| Adapter chłodzący krótki 4,5° dla Ø mocowania 3-5,9 mm | 354235 3-5,9 |
| Adapter chłodzący długi 4,5° dla Ø mocowania 3-5,9 mm | 354236 3-5,9 |
| Wkładki chłodzące 3° dla Ø mocowania D1 5 mm | 354268 5 |
| Para rękawic odpornych na wysoką temperaturę ActivArmr® 42-474 rozmiar rękawic 10 | 094620 10 |
| Wkładki chłodzące 3° dla Ø mocowania D1 6 mm | 354268 6 |
| Wkładki chłodzące 3° dla Ø mocowania D1 3 mm | 354268 3 |
| Adapter chłodzący krótki 4,5° dla Ø mocowania 12,1-16 mm | 354235 12,1-16 |
| Wkładki chłodzące 4,5° dla Ø mocowania D1 6-8 mm | 354265 6-8 |