

Garant**Zespół chłodzący, typ: CU1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	354215 CU1
GTIN	4045197801784
Klasa artykułu	31E

Opis**Wykonanie:**

- Miejsce do odkładania wkładów chłodzących.
- Wersja Stand-Along.
- 2 × chłodnice kontaktowe z prowadzeniem wymuszonym (ochrona przed uszkodzeniem narzędzi!).

Zastosowanie:

- Do chłodzenia zależnego od zarysu.

w dostawie::

- Wraz z aktywną chłodnicą.
- 5 wkładów chłodzących Ø 6–32 mm nr 354260.

Wyp. dodatkowe:

- odpowiednia szafka dolna nr 354290
- wkładki chłodzące nr 354260-354279 w spisie części zamiennych.

wskazówka:

Do uruchomienia chłodnicy aktywnej potrzeba 1,4 litra glikolu etylowego (np. Glysantin G48).

Opis techniczny

szerokość chłodnicy aktywnej	413 mm
masa	39 kg
głębokość chłodnicy aktywnej	283 mm
masa chłodnicy aktywnej	22 kg
wysokość chłodnicy aktywnej	415 mm
głębokość	533 mm
moc chłodnicy aktywnej	0,47 kW
szerokość	430 mm
wysokość	902 mm
przyłącze chłodnicy aktywnej	230 V / 50 - 60 Hz
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Wkładki chłodzące

Akcesoria

Wkładki chłodzące4,5° dla Ø mocowania D1 6-8 mm	354265 6-8
Adapter chłodzący krótki4,5° dla Ø mocowania 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Wkładki chłodzące4,5° dla Ø mocowania D1 3-5 mm	354260 3-5
Adapter chłodzący krótki4,5° dla Ø mocowania 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Wkładki chłodzące3° dla Ø mocowania D1 12 mm	354268 12
Podstawowy uchwyt narzędziowydo uchwytów HSK do chwytu stożkowego HSK 50	354226 50
Wkładki chłodzące3° dla Ø mocowania D1 6 mm	354268 6
Podstawowy uchwyt narzędziowydo SK do chwytu stożkowego SK 50	354225 50
Krażki wymienne do cewkiSU1 dla Ø mocowania 3-5 mm	354240 3-5
Adapter chłodzący długi4,5° dla Ø mocowania 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Podstawowy uchwyt narzędziowydo uchwytów HSK do chwytu stożkowego HSK 32	354226 32
Adapter chłodzący długi4,5° dla Ø mocowania 6-9 mm	354236 6-9

Podstawowy uchwyt narzędziowydo PSC do chwytu stożkowego PSC 40	354227 40
Adapter chłodzący długi4,5° dla Ø mocowania 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Podstawowy uchwyt narzędziowydo uchwytów HSK do chwytu stożkowego HSK 63	354226 63
Podstawowy uchwyt narzędziowydo uchwytów HSK do chwytu stożkowego HSK 80	354226 80
Krażki wymienne do cewkiSU1 dla Ø mocowania 20-32 mm	354240 20-32
Wkładki chłodzące4,5° dla Ø mocowania D1 18-20 mm	354260 18-20
Podstawowy uchwyt narzędziowydo PSC do chwytu stożkowego PSC 30	354227 30
Podstawowy uchwyt narzędziowydo PSC do chwytu stożkowego PSC 63	354227 63
Podstawowy uchwyt narzędziowydo SK do chwytu stożkowego SK 40	354225 40
Wkładki chłodzące3° dla Ø mocowania D1 3 mm	354268 3
Wkładki chłodzące4,5° dla Ø mocowania D1 10-12 mm	354260 10-12
Półwyrób wkładki chłodzącej	354279
Podstawowy uchwyt narzędziowydo uchwytów HSK do chwytu stożkowego HSK 40	354226 40
Wkładki chłodzące3° dla Ø mocowania D1 5 mm	354268 5
Wkładki chłodzące4,5° dla Ø mocowania D1 25-32 mm	354260 25-32
Adapter chłodzący krótki4,5° dla Ø mocowania 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Wkładki chłodzące4,5° dla Ø mocowania D1 6-8 mm	354260 6-8
Adapter chłodzący krótki4,5° dla Ø mocowania 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Adapter chłodzący długi4,5° dla Ø mocowania 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Wkładki chłodzące4,5° dla Ø mocowania D1 3-5 mm	354265 3-5
Krażki wymienne do cewkiSU1 dla Ø mocowania 12-20 mm	354240 12-20
Adapter chłodzący długi4,5° dla Ø mocowania 22,1-32 mm	354236 22,1-32

Wkładki chłodzące4,5° dla Ø mocowania D1 10-12 mm	354265 10-12
Podstawowy uchwyt narzędziowydo SK do chwytu stożkowego SK 30	354225 30
Podstawowy uchwyt narzędziowydo uchwytów HSK do chwytu stożkowego HSK 100	354226 100
Adapter chłodzący krótki4,5° dla Ø mocowania 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Wkładki chłodzące3° dla Ø mocowania D1 8 mm	354268 8
Adapter chłodzący długi4,5° dla Ø mocowania 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Wkładki chłodzące4,5° dla Ø mocowania D1 14-16 mm	354260 14-16
Wkładki chłodzące3° dla Ø mocowania D1 10 mm	354268 10
Krażki wymienne do cewkiSU1 dla Ø mocowania 6-12 mm	354240 6-12
Adapter chłodzący krótki4,5° dla Ø mocowania 6-9 mm	354235 6-9
Wkładki chłodzące3° dla Ø mocowania D1 4 mm	354268 4
Szafka dolna do przyrządu zaciskowego szerokość 1500 mm	354291 1500
Podstawowy uchwyt narzędziowydo PSC do chwytu stożkowego PSC 50	354227 50