

Garant**Imadło centrujące neutralne, szerokość szczęk A: 80 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	360133 80
GTIN	4045197801296
Klasa artykułu	310

Opis

Wykonanie:

Imadła centrujące do różnych zastosowań:

- **bardzo niezawodne dzięki szczelnej obudowie**
- **wysoka precyzja, powtarzalność w zakresie 0,02 mm**
- **zmiennie ustawienie centralne $\pm 0,02$ mm**
- **przyjazne w obsłudze, szeroki program szczęk**
- **powierzchnie funkcyjne hartowane**
- **masywne wykonanie ze stali narzędziowej, powierzchnia zabezpieczona przez krótkotrwałe azotowanie.**

Zalety:

- **Elastyczne w zastosowaniu dzięki małej masie.**
- **Wielofunkcyjne zastosowanie.**

Bezpośrednio do łoża maszyny, palet wymiennych albo konsoli (360156).

Zastosowanie:

Idealnie nadaje się do obróbki w 5 płaszczyznach, doskonale do mocowania części surowej. Bardzo wielostronne zastosowanie: systemy paletyzacji, automatyzacji, zaciskanie wielokrotne poprzez np. szyny mocujące, mocowanie pojedyncze poprzez konsole albo bezpośrednio do maszyny.

w dostawie::

2 łapy mocujące. W komplecie klucz nasadowy nr 642700 E12.

Wyp. dodatkowe:

Warianty szczęk mocujących, patrz nr 360135 do 360148.

maks. siła mocująca do: 17 kN
moment obrotowy: 40 Nm
masa: 2,5 kg
skok: 22 mm
szerokość szczęk A: 80 mm
długość: 114 mm

Opis techniczny

maks. siła mocująca do	17 kN
szerokość	80 mm
skok	22 mm
szerokość szczęk A	80 mm
wysokość	51,4 mm
długość	114 mm
moment obrotowy	40 Nm
masa	2,5 kg
Rodzaj produktu	Imadło maszynowe

Akcesoria

Para nasadzanych szczęk zaciskowych dla typu 80	360142 80
Para nasadzanych szczęk zaciskowych dla typu 80	360141 80
Szczęki powlekane węglnikami spiekanyymi (HM), para dla typu 80	360138 80
Szczęki powlekane węglnikami spiekanyymi (HM), para dla typu 80	360137 80
Szczęki podstawowe, miękkie, para dla typu 80	360145 80
Szczęki powlekane węglnikami spiekanyymi (HM), para dla typu 80	360136 80
Szczęki pryzmatyczne – para dla typu 80	360148 80
Szczęki podstawowe, miękkie, para dla typu 80	360146 80
	360135 80

Szczęki powlekane węglkami spiekanymi (HM), para dla typu 80

Para nasadzanych szczęk zaciskowych dla typu 80	360143 80
Para nasadzanych szczęk zaciskowych dla typu 80	360140 80